

Datum	Dealer
Regio - UBN	Monteur
Naam	Staltype
Adres	Merk melkmachine
Postcode	Aantal glazen
Woonplaats	Hoogte 10 kg-streep (cm)
Telefoonnummer	Hoogte monsterkraan (cm)

Afstellen van het melkmeetglas:

- Exact 12,6 kg leidingwater afwegen en opzuigen in het melkmeetglas
- Melkmeetglas zodanig bijstellen dat de schaalverdeling 13,0 kg aangeeft (de maximale afwijktolerantie is + of - 0,1 kg, gegevens vastleggen).
- Vastleggen referentiewaarde:
 - Hoekmeter plaatsen op verticale lijn schaalverdeling, "On/Off" aan bovenkant en
 - Onderkant op de 6 kg-streep
- hoek aflezen in graden en vastleggen (let op + en - op de hoekmeter, zie handleiding).

Referentiegegevens			Referentiegegevens		
Nr. glas	12,9 - 13,1 kg	Graden	Nr. glas	12,9 - 13,1 kg	Graden
1			13		
2			14		
3			15		
4			16		
5			17		
6			18		
7			19		
8			20		
9			21		
10			22		
11			23		
12			24		

Bijzonderheden

Dient bestaande oude melkstal gehandhaafd te worden : JA / NEE